

Garant
Feedking-pikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 35/3mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	212905 35/3
GTIN	4045197320896
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Dynaamisesti vaikuttava terän muoto erittäin nopeaan syöttöön. Äärimmäisen tasainen käynti **itsestabiloituvan kääntöterän asettumisen ansiosta. Optimoitu geometria** vähentää lastuamisvoimaa, joten **pääkaran rasitus pienenee.**

Etu:

Erittäin taloudellinen **erittäin vahvojen, nelileikkuisten** kääntöterien ansiosta.

Huomautus:

Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjähdytystä. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 3,8** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	42 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D_1 h6	17 mm
Kiinnityskierre M	M16
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	1,15 mm
Terän Ø D_c	35 mm
Sopiva kääntöterä	XD.. 09T308
Ø D_2	28,7 mm

Ø D ₃	19 mm
Terien lkm Z	3
Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun α _{max}	18,5 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	54 mm
Pyöröporausjyrsintä a _p	1,15 mm
Porrastuskulma α _{max}	0,93 astetta
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	68 mm
Sarja	FeedKing
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219933
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP