

**Garant****Feedking-pikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 35/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212905 35/5
GTIN	4045197549747
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

**Dynaamisesti** vaikuttava terän muoto erittäin nopeaan syöttöön. Äärimmäisen tasainen käynti **itsestabiloituvan kääntöterän asettumisen ansiosta**. **Optimoitu geometria** vähentää lastuamisvoimaa, joten **pääkaran rasitus pienenee**.

**Etu:**

Erittäin taloudellinen **erittäin vahvojen, nelileikkuisten** kääntöterien ansiosta.

**Huomaus:**

Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjäähdytystä. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2 käytetään** terän nro **674252 koko 9IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus $L_{ges}$	42 mm
Kiinnityskierre M	M16
Terän Ø $D_c$	35 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Ø $D_1$ h6	17 mm
Ø $D_2$	28,7 mm
Sopiva kääntöterä	XD.. 070308

enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	0,85 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
Terien lkm Z	5
Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	21 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	57 mm
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	0,85 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	0,82 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Sarja	FeedKing
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219810
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 9IP	674252 9IP