


**PNMU 1205 ANER-SM, PR1525, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222806 ST1400
GTIN	4960664671212
Tuoteluokka	25A

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelaastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Syöttö f_z / hammas: 0,07 – 0,27 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	ST1400
Syöttö f_z / hammas	0,07 – 0,27 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	10
ISO-koodi-kääntöterä	PNMU 1205 ANER-SM
Laji	PR1525
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrshintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	M
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		