

**PNEU 1205 ANER-GL, PR1225, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222820 UNI
GTIN	4960664626847
Tuoteluokka	25A

**Kuvaus****Malli:**

Hiottu malli. Huomattavasti korkeammille pinnanlaaduille.

**Huomautus:**

Ohjelaastuamisarvot arvolle  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	UNI
Vaihtojen/terien lukumäärä	10
ISO-koodi-kääntöterä	PNEU 1205 ANER-GL
Laji	PR1225
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jrsintään

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	140 m/min	M
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		