

**Tasojyrsin 47,5° MFPN45, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 200/10mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 222800 200/10 |
| GTIN | 4960664602407 |
| Tuoteluokka | 250 |

Kuvaus**Malli:**

Tehokas tasojyrsin, jossa kaksipuoliset, viisikulmaiset kääntöterät. Hiontakulman, lastutilan sekä kääntöterien muodon ja leikkauskulman yhdistelmä takaa loistavan lastuavuuden, lastunpoiston, käyttöiän ja alhaisen leikkausvoiman ja sen ansiosta taloudellisuuden.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Aluslevyn kiinnitysruuvi | 229702 (SW5; 6,0 Nm) |
| Kääntöterän ruuvi | 229700 |
| suurin ulko-Ø D_{max} | 213 mm |
| Sopiva kääntöterä | PN.. 1205 |
| KiinnitysreiänØ | 60 mm |
| Terän Ø D_c | 200 mm |
| enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$ | 6 mm |
| Aluslevy | 229750 |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Kokonaispituus L_{ges} | 63 mm |
| Terien lkm Z | 10 |
| varren malli | reiällä |
| Asetuskulma κ | 47,5 astetta |
| Sisäjähdytys | ei |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Tuotetyyppi | Tasojyrsin |

Tarvikkeet

| | |
|----------------|--------|
| Kiinnitysruuvi | 229702 |
| Kiinnitysruuvi | 229700 |
| Aluslevy | 229750 |