

**Garant**
**Feedking-pikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 40/4mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	212905 40/4
GTIN	4045197320902
Tuoteluokka	210

**Kuvaus**
**Malli:**

**Dynaamisesti** vaikuttava terän muoto erittäin nopeaan syöttöön. Äärimmäisen tasainen käynti **itsestabiloituvan kääntöterän asettumisen ansiosta. Optimoitu geometria** vähentää lastuamisvoimaa, joten **pääkaran rasitus pienenee.**

**Etu:**

Erittäin taloudellinen **erittäin vahvojen, nelileikkuisten** kääntöterien ansiosta.

**Huomautus:**

Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjäähdytystä. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 3,8** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus $L_{ges}$	42 mm
Terän Ø $D_c$	40 mm
Ø $D_2$	28,7 mm
Kiinnityskierre M	M16
Ø $D_1$ h6	17 mm
Sopiva kääntöterä	XD.. 09T308
Kääntöterä-ruuvisarja	219933 (15IP, 3,8 Nm)

enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	1,15 mm
$\varnothing D_3$	24 mm
Terien lkm Z	4
Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	23,5 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	64 mm
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	1,15 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	0,73 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	78 mm
Sarja	FeedKing
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219933
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP