

**PNMU 1205 ANER-GM, PR1225, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 222810 ST1400 |
| GTIN         |               |
| Tuoteluokka  | 25A           |

**Kuvaus****Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tekninen kuvaus**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Syöttö $f_z$ / hammas      | 0,11 – 0,38 mm       |
| tyyppi                     | ST1400               |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 10                   |
| ISO-koodi-kääntöterä       | PNMU 1205 ANER-GM    |
| Laji                       | PR1225               |
| Lastuava aine              | KM                   |
| Tuotetyyppi                | Kääntöterä jysintään |

**Käyttäjätiedot**

|                                | <b>Sopivuus</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-koodi</b> |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 200 m/min            | P                |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 180 m/min            | P                |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 180 m/min            | P                |
| Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 140 m/min            | P                |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 140 m/min            | P                |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | soveltuu          | 150 m/min            | M                |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | soveltuu          | 140 m/min            | M                |
| Uni                            | soveltuu          |                      |                  |
| märkä enintään                 | sopii rajoituksin |                      |                  |
| märkä vähintään                | sopii rajoituksin |                      |                  |
| kuiva                          | soveltuu          |                      |                  |
| ilma                           | soveltuu          |                      |                  |