

**Garant****Kääntöterälyhytreikäpora, yhdistelmävarsi, 2xD, Ø DC: 31mm****Tilastiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 232298 31     |
| GTIN         | 4045197677044 |
| Tuoteluokka  | 21S           |

**Kuvaus****Malli:****Erittäin hyvä vakaus ja prosessivarmuus.****Käyttö:****Pyörimättömään ja pyörivään käyttöön.**

Poraa ulos vedettäessä ei synny uria, erinomainen mittatarkkuus (n. ± 0,1 mm).

**Soveltuu myös koneille, joissa on pieni käyttöteho.** Erityisesti **MTC (Multi Task Cutting)** -käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa (**MTM**).

Kääntöterillä nro 232400 – 232780.

**Sopii:**

Kääntöterät WOEX 05T304.

**Huomautus:****HUOM!**

Poran ulostulossa myös laikka putoaa pois.

Pyöriviin työkappaleisiin liittyy onnettomuusvaara.

Turvaohjeita on noudatettava.

**2-portaiset porrastyökalut tilauksesta antamiesi tietojen mukaan. (Vähimmäistilausmäärä: 2 kpl).**

Löydät tiedustelulomakkeen verkkokaupasta tuotesivulta kohdasta "Lomakkeet".

**Tekninen kuvaus**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Hyötypituus L <sub>1</sub> | 62 mm               |
| varren Ø D <sub>s</sub>    | 32 mm               |
| Terien lkm Z               | 1                   |
| Kääntöterä-ruuvisarja      | 239700 8IP (1,3 Nm) |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| ISO-koodi-kääntöterä                    | WOEX 05T304                   |
| Varren pituus $L_s$                     | 60 mm                         |
| Nimellis- $\emptyset$ D                 | 31                            |
| tuuma- $\emptyset$                      | 1 7/32 tuuma                  |
| Kokonaispituus L                        | 151 mm                        |
| Maksimaalinen säätöraja $V_{max}$       | 1,25 mm                       |
| Ulkonema $L_A$                          | 91 mm                         |
| Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 2xD                           |
| Varsi                                   | DIN 6535 HE, DIN 6595         |
| Poran käyttö                            | Keskiöporaus                  |
| Poran käyttö                            | viistoporaus                  |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti poikittaisporaus |
| Poran käyttö                            | Päällekkäinporaus             |
| Poran käyttö                            | Viisto ulostulo               |
| Poran käyttö                            | Viistoporaus                  |
| Sisäjähdytys                            | kyllä                         |
| Lastuamisstrategia                      | MTC                           |
| Tuotetyyppi                             | Kääntöteräpora                |

## Tarvikkeet

|   |            |
|---|------------|
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,3 Nm                              | 211750 1,3 |
| Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 8IP   | 239700 8IP |
| PrecisionBit Torx Plus <sup>®</sup> -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus <sup>®</sup> -profiili 8IP | 674252 8IP |