

**PNEU 1205 ANER-Wiper, TN100M, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222825 ST1400
GTIN	4960664671243
Tuoteluokka	25A

Kuvaus**Malli:**

WIPER-kääntöterät parhaaseen pinnanlaatuun. Vain 1 Wiper-kääntöterä varustusta kohti.

Huomaa oikea asennus!**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Tekninen kuvaus

tyyppi	ST1400
Vaihtojen/terien lukumäärä	10
ISO-koodi-kääntöterä	PNEU 1205 ANER
Laji	TN100M
Lastuava aine	Cermet
Tuotetyyppi	Kääntöterä jrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	180 m/min	K
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		