

**PNMU 1205 ANER-SM, PR1535, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222812 INOX
GTIN	4960664686131
Tuoteluokka	25A

**Kuvaus****Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$ / hammas	0,07 – 0,27 mm
tyyppi	INOX
Vaihtojen/terien lukumäärä	10
ISO-koodi-kääntöterä	PNMU 1205 ANER-SM
Laji	PR1535
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	140 m/min	M
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		