

**Tasojyrsin 47,5° MFPN45, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 250/12mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 222800 250/12 |
| GTIN         | 4960664602414 |
| Tuoteluokka  | 250           |

**Kuvaus****Malli:**

Tehokas tasojyrsin, jossa kaksipuoliset, viisikulmaiset kääntöterät. Hiontakulman, lastutilan sekä kääntöterien muodon ja leikkauskulman yhdistelmä takaa loistavan lastuavuuden, lastunpoiston, käyttöiän ja alhaisen leikkausvoiman ja sen ansiosta taloudellisuuden.

**Tekninen kuvaus**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Aluslevy                        | 229750               |
| Sopiva kääntöterä               | PN.. 1205            |
| KiinnitysreiänØ                 | 60 mm                |
| Kokonaispituus L <sub>ges</sub> | 63 mm                |
| Kääntöterän ruuvi               | 229700               |
| Terän Ø D <sub>c</sub>          | 250 mm               |
| suurin ulko-Ø D <sub>max</sub>  | 263 mm               |
| Aluslevyn kiinnitysruuvi        | 229702 (SW5; 6,0 Nm) |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$ | 6 mm         |
| Terien lkm Z                      | 12           |
| varren malli                      | reiällä      |
| Asetuskulma $\kappa$              | 47,5 astetta |
| Sisäjähdytys                      | ei           |
| Lastuamisstrategia                | HPC          |
| Tuotetyyppi                       | Tasojyrsin   |

## Tarvikkeet

|                |        |
|----------------|--------|
| Aluslevy       | 229750 |
| Kiinnitysruuvi | 229702 |
| Kiinnitysruuvi | 229700 |