

**Garant****Kääntöterälyhytreikäpora, yhdistelmävarsi, 2xD, Ø DC: 33mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	232298 33
GTIN	4045197677068
Tuoteluokka	21S

**Kuvaus****Malli:****Erittäin hyvä vakaus ja prosessivarmuus.****Käyttö:****Pyörimättömään ja pyörivään käyttöön.**

Pora ulos vedettäessä ei synny uria, erinomainen mittatarkkuus (n. ± 0,1 mm).

**Soveltuu myös koneille, joissa on pieni käyttöteho.** Erityisesti **MTC (Multi Task Cutting)** -käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa (**MTM**).

Kääntöterillä nro 232400 – 232780.

**Sopii:**

Kääntöterät WOEX 05T304.

**Huomautus:****HUOM!**

Poran ulostulossa myös laikka putoaa pois.

Pyöriviin työkappaleisiin liittyy onnettomuusvaara.

Turvaohjeita on noudatettava.

**2-portaiset porrastyökalut tilauksesta antamiesi tietojen mukaan. (Vähimmäistilausmäärä: 2 kpl).**

Löydät tiedustelulomakkeen verkkokaupasta tuotesivulta kohdasta "Lomakkeet".

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterä-ruuvisarja	239700 8IP (1,3 Nm)
Hyötypituus L <sub>1</sub>	66 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Terien lkm Z	1

ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 05T304
Varren pituus $L_s$	60 mm
Nimellis- $\emptyset$ D	33
Kokonaispituus L	155 mm
Maksimaalinen säätöraja $V_{max}$	0,5 mm
Ulkonema $L_A$	95 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	2×D
Varsi	DIN 6535 HE, DIN 6595
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	viistoporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	Päällekkäinporaus
Poran käyttö	Viisto ulostulo
Poran käyttö	Viistoporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 8IP	239700 8IP
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,3 Nm	211750 1,3