

**Garant****Kääntöterälyhytreikäpora, yhdistelmävarsi, 2xD, Ø DC: 15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	232298 15
GTIN	4045197676375
Tuoteluokka	21S

**Kuvaus****Malli:****Erittäin hyvä vakaus ja prosessivarmuus.****Käyttö:****Pyörimättömään ja pyörivään käyttöön.**

Poraa ulos vedettäessä ei synny uria, erinomainen mittatarkkuus (n. ± 0,1 mm).

**Soveltuu myös koneille, joissa on pieni käyttöteho.** Erityisesti **MTC (Multi Task Cutting)** -käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa (**MTM**).

Kääntöterillä nro 232400 – 232780.

**Sopii:**

Kääntöterät WOEX 030204.

**Huomautus:****HUOM!**

Poran ulostulossa myös laikka putoaa pois.

Pyöriviin työkappaleisiin liittyy onnettomuusvaara.

Turvaohjeita on noudatettava.

**2-portaiset porrastyökalut tilauksesta antamiesi tietojen mukaan. (Vähimmäistilausmäärä: 2 kpl).**

Löydät tiedustelulomakkeen verkkokaupasta tuotesivulta kohdasta "Lomakkeet".

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterä-ruuvisarja	239700 6IP (0,6 Nm)
Hyötypituus L <sub>1</sub>	30 mm
Terien lkm Z	1
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 030204

varren $\varnothing D_s$	20 mm
Varren pituus $L_s$	50 mm
Nimellis- $\varnothing D$	15
tuuma- $\varnothing$	19/32 tuuma
Kokonaispituus $L$	104 mm
Maksimaalinen säätöraja $V_{max}$	0,5 mm
Ulkonema $L_A$	54 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	2xD
Varsi	DIN 6535 HE, DIN 6595
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	viistoporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	Päällekkäinporaus
Poran käyttö	Viisto ulostulo
Poran käyttö	Viistoporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 6IP	239700 6IP
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,6 Nm	211750 0,6