

**Tasojyrsin 47,5° MFPN45, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 250/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222800 250/16
GTIN	4960664602483
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:**

Tehokas tasojyrsin, jossa kaksipuoliset, viisikulmaiset kääntöterät. Hiontakulman, lastutilan sekä kääntöterien muodon ja leikkauskulman yhdistelmä takaa loistavan lastuavuuden, lastunpoiston, käyttöiän ja alhaisen leikkausvoiman ja sen ansiosta taloudellisuuden.

Tekninen kuvaus

KiinnitysreiänØ	60 mm
Kokonaispituus L_{ges}	63 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	6 mm
Kääntöterän ruuvi	229700
suurin ulko-Ø D_{max}	263 mm
Terän Ø D_c	250 mm
Sopiva kääntöterä	PN.. 1205
Terien lkm Z	16

varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	47,5 astetta
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229700
----------------	--------