

Yale

Viputalja AL, pyöröteräsketju, Kantavuus: 3t



Tilaustiedot

Tilausnumero	086012 3
GTIN	4025092051224
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävä **alumiiniseosta**, kompakti rakenne vähentää omapainoa. Helppo **ketjuvapautus**.

Neulalaakerointi helpottaa liikkumista. Runkoon kiinnivalettu ketjuohjaus takaa ketjun esteettömän liikkumisen.

Käyttö:

Etupäässä **liikkuvaan käyttöön**, vähäinen vipuvoiman tarve.

Huomautus:

Kuormanpainejarru-periaatteen mukaisesti kuorma luo itse aksiaalisen jarrupaineen, joka on siten suhteessa kuorman painoon. Kuorma pysyy paikoillaan kaikissa asennoissa. Kuorman laskemista varten jarru- ja kuormamomentin välistä eroa pitää muuttaa. Kaikissa Yale-yleislaitteissa on tämä ominaisuus.

Automaattisesti toimiva **ketjuvapautus** mahdollistaa kuormaamattoman ketjun **nopean kiinnittämisen**, kuorman vaikutuksesta **kuormanpainojarru** sulkeutuu automaattisesti ja kuorma pysyy paikoillaan.

Liukukytkin (lisävaruste) estää liian painavan kuorman kuormaamisen ja lisää näin nostolaitteen käyttöikä.

Tekninen kuvaus

Ketjujen lukumäärä	1
Rungon raaka-aine	alumiiniseos
Ketjun vapautus	kyllä
Normaali nostokorkeus	1,5 m
Kantavuus tonneissa	3 t
Kantavuus	3000 kg
Paino	18 kg
Tuotetyyppi	Nostotalja/ketjunostin