

Garant**Kääntöterälyhytreikäpora, yhdistelmävarsi, 3xD, Ø DC: 35mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 232300 35 |
| GTIN | 4045197346148 |
| Tuoteluokka | 21S |

Kuvaus**Malli:****Erittäin hyvä vakaus ja prosessivarmuus.****Käyttö:****Pyörimättömään ja pyörivään käyttöön.**

Poraa ulos vedettäessä ei synny uria, erinomainen mittatarkkuus (n. ± 0,1 mm).

Soveltuu myös koneille, joissa on pieni käyttöteho. Erityisesti **MTC (Multi Task Cutting)** -käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa (**MTM**).

Kääntöterillä nro 232400 – 232780.

Sopii:

Kääntöterät WOEX 05T304.

Huomautus:**HUOM!**

Poran ulostulossa myös laikka putoaa pois.

Pyöriviin työkappaleisiin liittyy onnettomuusvaara.

Turvaohjeita on noudatettava.

2-portaiset porrastyökalut tilauksesta antamiesi tietojen mukaan. (Vähimmäistilausmäärä: 2 kpl).

Löydät tiedustelulomakkeen verkkokaupasta tuotesivulta kohdasta "Lomakkeet".

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|---------------------|
| ISO-koodi-kääntöterä | WOEX 05T304 |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 239700 8IP (1,3 Nm) |
| Terien lkm Z | 1 |
| Hyötypituus L ₁ | 105 mm |

| | |
|---|-------------------------------|
| varren $\varnothing D_s$ | 32 mm |
| Varren pituus L_s | 60 mm |
| Nimellis- $\varnothing D$ | 35 |
| tuuma- \varnothing | 1 3/8 tuuma |
| Kokonaispituus L | 194 mm |
| Maksimaalinen säätöraja V_{max} | 0,5 mm |
| Ulkonema L_A | 134 mm |
| Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3xD |
| Varsi | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Poran käyttö | Keskiöporaus |
| Poran käyttö | viistoporaus |
| Poran käyttö | rajoitetusti poikittaisporaus |
| Poran käyttö | Päällekkäinporaus |
| Poran käyttö | Viisto ulostulo |
| Poran käyttö | Viistoporaus |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Lastuamisstrategia | MTC |
| Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 8IP | 239700 8IP |
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP | 674252 8IP |
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,3 Nm | 211750 1,3 |