

Yale

Lieriöpyöränostimet VS III, Kantavuus: 0,5t



Tilaustiedot

Tilausnumero	086020 0,5
GTIN	4025092949545
Tuoteluokka	08X

Kuvaus

Malli:

Jokainen lieriöpyöränostin testataan tehtaalla ylipainolla. Laitteiden mukana toimitetaan käyttöohje ja tarkastustodistus.

Täysteräs rakenne. Neula- ja kuulalaakerit kaikissa pyörivissä osissa. Automaattisesti toimiva kuormanpainojarru. 360° kääntyvä, taottu kuormakoukku.

Huomautus:

Kantokyvyt 20 tonniin asti, ketjuvarasto ja ylikuormavarmistus saatavana pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Rungon raaka-aine	Täysteräs
Kantavuus tonneissa	0,5 t
Normaali nostokorkeus	3 m
Ketjujen lukumäärä	1
Nostovoima nimelliskuormituksella	21 daN
Kantavuus	500 kg

Paino	9 kg
Tuotetyyppi	Nostin