

**Garant****Kääntöterälyhytreikäpora, yhdistelmävarsi, 3×D, Ø DC: 37mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	232300 37
GTIN	4045197346162
Tuoteluokka	21S

**Kuvaus****Malli:****Erittäin hyvä vakaus ja prosessivarmuus.****Käyttö:****Pyörimättömään ja pyörivään käyttöön.**

Poraa ulos vedettäessä ei synny uria, erinomainen mittatarkkuus (n. ± 0,1 mm).

**Soveltuu myös koneille, joissa on pieni käyttöteho.** Erityisesti **MTC (Multi Task Cutting)** -käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa (**MTM**).

Kääntöterillä nro 232400 – 232780.

**Sopii:**

Kääntöterät WOEX 06T304.

**Huomautus:****HUOM!**

Poran ulostulossa myös laikka putoaa pois.

Pyöriviin työkappaleisiin liittyy onnettomuusvaara.

Turvaohjeita on noudatettava.

**2-portaiset porrastyökalut tilauksesta antamiesi tietojen mukaan. (Vähimmäistilausmäärä: 2 kpl).**

Löydät tiedustelulomakkeen verkkokaupasta tuotesivulta kohdasta "Lomakkeet".

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	32 mm
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 06T304
Hyötypituus L <sub>1</sub>	111 mm
Terien lkm Z	1

Kääntöterä-ruuvisarja	239700 10IP (2,8 Nm)
Varren pituus $L_s$	60 mm
Nimellis-Ø D	37
Kokonaispituus L	210 mm
Maksimaalinen säätöraja $V_{max}$	1,5 mm
Ulkonema $L_A$	150 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	DIN 6535 HE, DIN 6595
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	viistoporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	Päällekkäinporaus
Poran käyttö	Viisto ulostulo
Poran käyttö	Viistoporaus
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 10IP	239700 10IP