

**EFFBE****Koneenaluskengät, korkeudensäätö, LM, Enimmäiskantokyky: 480kg****Tilaustiedot**

Tilausnumero	086002 480
GTIN	4045197349422
Tuoteluokka	08Y

**Kuvaus****Malli:**

Tärinänvaimennusjärjestelmä koneille. Värähtelyherkkien koneiden ja laitteiden erottaminen parantaa prosessivarmuutta ja -tarkkuutta. Käytetyt elastomeerit vaimentavat runkoääntä, värähtelyä ja iskuja ja takaavat hyvät työtulokset ja alhaisen melukuormituksen. Kaikki osat ovat helppoja asentaa ja vaaita.

Kompaktit elastomeeri-metalli-koneenaluskengät, keskellä olevalla säätöruuvilla säädettävät.

**Käyttö:**

Koneiden asettamiseen ilman kiinnittämistä lattiaan.

**Huomautus:**

Suureen kuormitukseen ja erikoistarkoituksiin on saatavana muita elementtejä tilauksesta. Ilmajousituslementtejä on saatavilla verkkokaupasta nrolla 086003 koot SLM1 – SLM12.

**Tekninen kuvaus**

Puristimien enimmäiskantokyky	450 kg
suurin sallittu staattinen kuorma	600 daN
Sorvaus- ja tasohiomakoneiden enimmäiskantokyky	220 kg

Enimmäissäätöalue (korkeuden tasaus Ni)	15 mm
Jyrsinkoneiden enimmäiskantokyky	300 kg
Enimmäiskantokyky	480 kg
Kierre-Ø G	M10
Ø D	80 mm
Ruuvien pituus S	80 mm
Korkeus H	25 mm
Tuotetyyppi	Tärinää vaimentava koneenaluskenkä