

**Garant****Kääntöterälyhytreikäpora, yhdistelmävarsi, 3×D, Ø DC: 30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	232300 30
GTIN	4045197346094
Tuoteluokka	21S

**Kuvaus****Malli:****Erittäin hyvä vakaus ja prosessivarmuus.****Käyttö:****Pyörimättömään ja pyörivään käyttöön.**

Poraa ulos vedettäessä ei synny uria, erinomainen mittatarkkuus (n. ± 0,1 mm).

**Soveltuu myös koneille, joissa on pieni käyttöteho.** Erityisesti **MTC (Multi Task Cutting)** -käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa (**MTM**).

Kääntöterillä nro 232400 – 232780.

**Sopii:**

Kääntöterät WOEX 05T304.

**Huomautus:****HUOM!**

Poran ulostulossa myös laikka putoaa pois.

Pyöriviin työkappaleisiin liittyy onnettomuusvaara.

Turvaohjeita on noudatettava.

**2-portaiset porrastyökalut tilauksesta antamiesi tietojen mukaan. (Vähimmäistilausmäärä: 2 kpl).**

Löydät tiedustelulomakkeen verkkokaupasta tuotesivulta kohdasta "Lomakkeet".

**Tekninen kuvaus**

Hyötypituus L <sub>1</sub>	90 mm
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 05T304
Kääntöterä-ruuvisarja	239700 8IP (1,3 Nm)
Terien lkm Z	1

varren $\varnothing D_s$	32 mm
Varren pituus $L_s$	60 mm
Nimellis- $\varnothing D$	30
Kokonaispituus $L$	179 mm
Maksimaalinen säätöraja $V_{max}$	1,25 mm
Ulkonema $L_A$	119 mm
Porausvyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	DIN 6535 HE, DIN 6595
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	viistoporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	Päällekkäinporaus
Poran käyttö	Viisto ulostulo
Poran käyttö	Viistoporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomenti 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 8IP	239700 8IP