

Garant**Kääntöterälyhytreikäpora, yhdistelmävarsi, 3xD, Ø DC: 39,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	232300 39,5
GTIN	4045197346193
Tuoteluokka	21S

Kuvaus**Malli:****Erittäin hyvä vakaus ja prosessivarmuus.****Käyttö:****Pyörimättömään ja pyörivään käyttöön.**

Poraa ulos vedettäessä ei synny uria, erinomainen mittatarkkuus (n. ± 0,1 mm).

Soveltuu myös koneille, joissa on pieni käyttöteho. Erityisesti **MTC (Multi Task Cutting)** -käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa (**MTM**).

Kääntöterillä nro 232400 – 232780.

Sopii:

Kääntöterät WOEX 06T304.

Huomautus:**HUOM!**

Poran ulostulossa myös laikka putoaa pois.

Pyöriviin työkappaleisiin liittyy onnettomuusvaara.

Turvaohjeita on noudatettava.

2-portaiset porrastyökalut tilauksesta antamiesi tietojen mukaan. (Vähimmäistilausmäärä: 2 kpl).

Löydät tiedustelulomakkeen verkkokaupasta tuotesivulta kohdasta "Lomakkeet".

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	1
Kääntöterä-ruuvisarja	239700 10IP (2,8 Nm)
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 06T304
Hyötypituus L ₁	120 mm

varren $\varnothing D_s$	32 mm
Varren pituus L_s	60 mm
Nimellis- $\varnothing D$	39,5
Kokonaispituus L	219 mm
Maksimaalinen säätöraja V_{max}	1,5 mm
Ulkonema L_A	159 mm
Porausvyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	DIN 6535 HE, DIN 6595
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	viistoporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	Päällekkäinporaus
Poran käyttö	Viisto ulostulo
Poran käyttö	Viistoporaus
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomenti 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 10IP	239700 10IP