



Ketjunostin BRAVO™, pyöröteräsketju, Kantavuus: 0,25t



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 086014 0,25 |
| GTIN | 2050001741967 |
| Tuoteluokka | 08Y |

Kuvaus

Malli:

Laitteissa **teräslevyrunko**, erittäin kevyt, sarjavalmistainen **ketjuvapautus**, **matala rakenne**, **kääntävä**, laakeroitu, taottu koukku. Erittäin pienikokoinen laite (rakennekorkeus 240 mm).

Käyttö:

Monipuolinen yleislaite myös vaativiin olosuhteisiin.

Huomautus:

Kuormanpainejarru-periaatteen mukaisesti kuorma luo itse aksiaalisen jarrupaineen, joka on siten suhteessa kuorman painoon. Kuorma pysyy paikoillaan kaikissa asennoissa. Kuorman laskemista varten jarru- ja kuormamomentin välistä eroa pitää muuttaa. Kaikissa Yale-yleislaitteissa on tämä ominaisuus.

Automaattisesti toimiva **ketjuvapautus** mahdollistaa kuormaamattoman ketjun **nopean kiinnittämisen**, kuorman vaikutuksesta **kuormanpainojarru** sulkeutuu automaattisesti ja kuorma pysyy paikoillaan.

Liukukytkin (lisävaruste) estää liian painavan kuorman kuormaamisen ja lisää näin nostolaitteen käyttöikää.

Laitteita, joissa ylikuormavarmistin (liukukytkin), saatavana haluttaessa.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Ketjujen lukumäärä | 1 |
| Normaali nostokorkeus | 1,5 m |
| Nostovoima nimelliskuormituksella | 275 daN |
| Ketjunlenkin Ø | 4 mm |
| vähimmäispituus hakojen välillä | 230 mm |
| Ketjunlenkin pituus | 12 mm |
| Kantavuus | 250 kg |
| Rungon raaka-aine | teräs |
| Ketjun vapautus | kyllä |
| Kantavuus tonneissa | 0,25 t |
| Paino | 2,2 kg |
| Tuotetyyppi | Nostotalja/ketjunostin |