

Garant**XDLT 09T308 ER, HU7810, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212943 ALU
GTIN	4045197581600
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ Syöttö f_z / hammas: 0,79 mm

ISO-koodi-kääntöterä: XDLT 09T308 ER

tyyppi: ALUM.

Nirkon säde: 0,8 mm

Säätösäde, kun $a_{p \max}$: 1,99 mm**Tekninen kuvaus**

tyyppi	ALUM.
ISO-koodi-kääntöterä	XDLT 09T308 ER
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	1,99 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HU7810
Lastuava aine	KM

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	1,15 mm
Syöttö f_z / hammas	0,79 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	1200 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	1500 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	1100 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		