

Garant**Feedking-pikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 80/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212910 80/6
GTIN	4045197514370
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Dynaamisesti vaikuttava terän muoto erittäin nopeaan syöttöön. Äärimmäisen tasainen käynti **itsestabiloituvan kääntöterän asettumisen ansiosta. Optimoitu geometria** vähentää lastuamisvoimaa, joten **pääkaran rasitus pienenee.**

Etu:

Erittäin taloudellinen **erittäin vahvojen, nelileikkuisten** kääntöterien ansiosta.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 5,7** käytetään terän nro **674252 koko 20IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Ø D ₃	59 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	1,8 mm
Sopiva kääntöterä	XD.. 120408
Terän Ø D _c	80 mm

KiinnitysreiänØ	32 mm
Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Terien lkm Z	6
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	139 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	158 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,85 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	58,5 mm
Porrastuskulma α_{max}	0,29 astetta
Sarja	FeedKing
Asetuskulma κ	12 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219800