

**Tasojyrsin 75° MSRS, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 100/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	224000 100/4
GTIN	4960664532971
Tuoteluokka	25P

Kuvaus**Malli:**

Jyrsinpää, jossa normaali ja tiheä hammasjako.

Käyttö:

Leikkaussyvyyydet 12 mm:iin saakka ja korkeat syötöt tehokasta rouhintaa varten. Innovatiivisen kääntöteräurituksen ansiosta leikkauspainetta ja sitä myötä tärinää on pystytty vähentämään huomattavasti. Näin lastuamislevyyttä voidaan suurentaa ja lastuamismääriä nostaa huomattavasti.

Tekninen kuvaus

KiinnitysreiänØ	32 mm
Ruuvi säilytys-rasialle	229704
Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	12 mm
suurin ulko-Ø D_{max}	107 mm
Terän Ø D_c	100 mm
Sopiva kääntöterä	SP.. 1806
Kotelo	229765

Kääntöterän ruuvi	229703 (T25; 7,5 Nm)
Terien lkm Z	4
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	75 astetta
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Tasojyrstin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229704
Kiinnitysruuvi	229703
Kasetti	229765