

EFFBE**Koneenaluskengät, korkeudensäätö, LM, Enimmäiskantokyky: 1200kg****Tilaustiedot**

Tilausnumero	086002 1200
GTIN	4045197349439
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus**Malli:**

Tärinänvaimennusjärjestelmä koneille. Värähtelyherkkien koneiden ja laitteiden erottaminen parantaa prosessivarmuutta ja -tarkkuutta. Käytetyt elastomeerit vaimentavat runkoääntä, värähtelyä ja iskuja ja takaavat hyvät työtulokset ja alhaisen melukuormituksen. Kaikki osat ovat helppoja asentaa ja vaaita.

Kompaktit elastomeeri-metalli-koneenaluskengät, keskellä olevalla säätöruuvilla säädettävät.

Käyttö:

Koneiden asettamiseen ilman kiinnittämistä lattiaan.

Huomautus:

Suureen kuormitukseen ja erikoistarkoituksiin on saatavana muita elementtejä tilauksesta. Ilmajousituslementtejä on saatavilla verkkokaupasta nrolla 086003 koot SLM1 – SLM12.

Tekninen kuvaus

Ruuvien pituus S	90 mm
Kierre-Ø G	M12
suurin sallittu staattinen kuorma	2000 daN

Sorvaus- ja tasohiomakoneiden enimmäiskantokyky	420 kg
Puristimien enimmäiskantokyky	1000 kg
Enimmäiskantokyky	1200 kg
Enimmäissäätöalue (korkeuden tasaus Ni)	20 mm
Jyrsinkoneiden enimmäiskantokyky	600 kg
Ø D	120 mm
Korkeus H	32 mm
Tuotetyyppi	Tärinää vaimentava koneenaluskenkä