

Garant**Feedking-pikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212910 63/9
GTIN	4045197549822
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Dynaamisesti vaikuttava terän muoto erittäin nopeaan syöttöön. Äärimmäisen tasainen käynti **itsestabiloituvan kääntöterän asettumisen ansiosta. Optimoitu geometria** vähentää lastuamisvoimaa, joten **pääkaran rasitus pienenee.**

Etu:

Erittäin taloudellinen **erittäin vahvojen, nelileikkuisten** kääntöterien ansiosta.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko 9IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Ø D ₃	50 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Terän Ø D _c	63 mm
KiinnitysreiänØ	27 mm
Kokonaispituus L _{ges}	50 mm

Sopiva kääntöterä	XD.. 070308
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	0,85 mm
Terien lkm Z	9
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	113 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	0,85 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	49 mm
Porrastuskulma α_{\max}	0,35 astetta
Sarja	FeedKing
Asetuskulma κ	10 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219810
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiiili 9IP	674252 9IP