


**Garant****Feedking-pikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 100/7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212910 100/7
GTIN	4045197514394
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

**Dynaamisesti** vaikuttava terän muoto erittäin nopeaan syöttöön. Äärimmäisen tasainen käynti **itsestabiloituvan kääntöterän asettumisen ansiosta. Optimoitu geometria** vähentää lastuamisvoimaa, joten **pääkaran rasitus pienenee.**

**Etu:**

Erittäin taloudellinen **erittäin vahvojen, nelileikkuisten** kääntöterien ansiosta.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 5,7** käytetään terän nro **674252 koko 20IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	1,8 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	50 mm
Ø $D_3$	79 mm
KiinnitysreiänØ	32 mm

Sopiva kääntöterä	XD.. 120408
Terän Ø D <sub>c</sub>	100 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Terien lkm Z	7
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	179 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	198 mm
Pyöröporausjyrsintä a <sub>p</sub>	1,85 mm
Porrastuspituus L kun α <sub>max</sub>	78,5 mm
Porrastuskulma α <sub>max</sub>	0,22 astetta
Sarja	FeedKing
Asetuskulma κ	12 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219800