

# Yale

## Lieriöpyöränostimet VS III, Kantavuus: 1 t



### Tilaustiedot

Tilausnumero	086020 1
GTIN	4025092078726
Tuoteluokka	08X

### Kuvaus

**Malli:**

Jokainen lieriöpyöränostin testataan tehtaalla ylipainolla. Laitteiden mukana toimitetaan käyttöohje ja tarkastustodistus.

Täysteräs rakenne. Neula- ja kuulalaakerit kaikissa pyörivissä osissa. Automaattisesti toimiva kuormanpainojarru. 360° kääntyvä, taottu kuormakoukku.

**Huomautus:**

**Kantokyvyt 20 tonniin asti, ketjuvarasto ja ylikuormavarmistus saatavana pyynnöstä.**

### Tekninen kuvaus

Rungon raaka-aine	Täysteräs
Kantavuus	1000 kg
Normaali nostokorkeus	3 m
Nostovoima nimelliskuormituksella	24 daN
Ketjujen lukumäärä	1
Kantavuus tonneissa	1 t

Paino	11,5 kg
Tuotetyyppi	Nostin