

**Garant****XDLT 070308 ER, HB7720, Tyyppi: HART****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212928 HART
GTIN	4045197581549
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Huomautus:**

Ohjelaastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,36 mm

ISO-koodi-kääntöterä: XDLT 070308 ER

tyyppi: HART

Nirkon säde: 0,8 mm

Säätösäde, kun  $a_{p \max}$ : 1,58 mm

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	HART
ISO-koodi-kääntöterä	XDLT 070308 ER
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	1,58 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB7720
Lastuava aine	KM

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	0,85 mm
Syöttö $f_z$ / hammas	0,36 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
TOOLOX 44	soveltuu	140 m/min	H
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		