

**SPMT 1806 EDSR-NB2T, PR1230, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	224016 ST1400
GTIN	4960664609666
Tuoteluokka	25A

Kuvaus**Malli:**

Eriytynen kääntöterämalli takaa pienemmän lastuamisvoiman ja paremman lastunmurron. Kaikki **Wiper-terillä** varustetut tyypit korkeisiin syöttöihin.

Käyttö:

NB2T / NB3T: Ihanteellinen **hakkaavaan lastuamiseen**, suureen leikkaustehoon ja korkeille syötöille.

Huomautus:

Jyrsimissä on mukana sama määrä mallien NB2- ja NB3-kääntöteriä. Noudata pitimen järjestysohjetta.

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 1 \times D$.

Käyttö: Rouhinta

Syöttö f_z / hammas: 0,06 - 0,25 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,06 - 0,25 mm
tyyppi	ST1400
ISO-koodi-kääntöterä	SPMT 1806 EDSR-NB2T

Laji	PR1230
Lastuava aine	KM
Käyttö	Rouhintä
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		