


**Garant****XDLT 120408 ER, HB7720, Tyyppi: HART****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212974 HART
GTIN	4045197581785
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Huomautus:**Ohjelaistamisarvot arvoille  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,57 mm

ISO-koodi-kääntöterä: XDLT 120408 ER

tyyppi: HART

Nirkon säde: 0,8 mm

Säätösäde, kun  $a_{p \max}$ : 2,6 mm**Tekninen kuvaus**

tyyppi	HART
ISO-koodi-kääntöterä	XDLT 120408 ER
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	2,6 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB7720
Lastuava aine	KM

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	1,8 mm
Syöttö $f_z$ / hammas	0,57 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
TOOLOX 44	soveltuu	140 m/min	H
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		