

**Tasojyrsin 75° MSRS, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 200/10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	224000 200/10
GTIN	4960664533091
Tuoteluokka	25P

**Kuvaus****Malli:**

Jyrsinpää, jossa normaali ja tiheä hammasjako.

**Käyttö:**

Leikkaussyvyyydet 12 mm:iin saakka ja korkeat syötöt tehokasta rouhintaa varten. Innovatiivisen kääntöteräurituksen ansiosta leikkauspainetta ja sitä myötä tärinää on pystytty vähentämään huomattavasti. Näin lastuamislevyyttä voidaan suurentaa ja lastuamismääriä nostaa huomattavasti.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus $L_{ges}$	60 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	12 mm
Kääntöterän ruuvi	229703 (T25; 7,5 Nm)
Kotelo	229765
suurin ulko-Ø $D_{max}$	207 mm
Terän Ø $D_c$	200 mm
Sopiva kääntöterä	SP.. 1806
Ruuvi säilytys-riasialle	229704

KiinnitysreiänØ	60 mm
Terien lkm Z	10
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	75 astetta
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229703
Kasetti	229765
Kiinnitysruuvi	229704