

**Garant****Tasojyrsin, 43° Octo, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 40/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213300 40/5
GTIN	4045197130990
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

43° tasojyrsin, jopa 8 särmää kääntöterää kohti.

**Käyttö:**

Erittäin positiivisen mitoituksen ansiosta saadaan aikaan erinomainen pinnanlaatu. Pehmeästi lastuava tasojyrsin.

**Huomautus:**

Kaikkien **8 särmän** käyttö edellyttää, että kääntöterää käännetään **aina määriteltyyn suuntaan**. Ohjelastuamisarvot  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ .

$a_{p \max}$  2,2 mm: (**Z = 8**),

$a_{p \max}$  3,5 mm: (**Z = 7**).

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

suurin ulko-Ø $D_{\max}$	49 mm
Terän Ø $D_c$	40 mm

Kokonaispituus $L_{ges}$	40 mm
Sopiva kääntöterä	OF.. 050405
Kääntöterä-ruuvisarja	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Kiinnitysreiän $\emptyset$	16 mm
Terien lkm Z	5
Asetuskulma $\kappa$	43 astetta
varren malli	reiällä
Asetuskulma $\kappa$	43 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 15IP	674252 15IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219808