

Garant**XDLW 120408 ER, HB7720, Tyyppi: HART****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212977 HART
GTIN	4045197581808
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ Syöttö f_z / hammas: 0,57 mm

ISO-koodi-kääntöterä: XDLW 120408 ER

tyyppi: HART

Nirkon säde: 0,8 mm

Säätösäde, kun $a_{p \max}$: 2,6 mm**Tekninen kuvaus**

tyyppi	HART
ISO-koodi-kääntöterä	XDLW 120408 ER
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	2,6 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB7720
Lastuava aine	KM

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	1,8 mm
Syöttö f_z / hammas	0,57 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 50 HRC	soveltuu	100 m/min	H
Teräs < 55 HRC	soveltuu	80 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	50 m/min	H
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		