

**Tasojyrsin 75° MSRS, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 250/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	224000 250/12
GTIN	4960664533138
Tuoteluokka	25P

Kuvaus**Malli:**

Jyrsinpää, jossa normaali ja tiheä hammasjako.

Käyttö:

Leikkaussyvyyydet 12 mm:iin saakka ja korkeat syötöt tehokasta rouhintaa varten. Innovatiivisen kääntöteräurituksen ansiosta leikkauspainetta ja sitä myötä tärinää on pystytty vähentämään huomattavasti. Näin lastuamislevyettä voidaan suurentaa ja lastuamismääriä nostaa huomattavasti.

Tekninen kuvaus

suurin ulko-Ø D_{max}	257 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	12 mm
Sopiva kääntöterä	SP.. 1806
KiinnitysreiänØ	60 mm
Ruuvi säilytys-riasialle	229704
Kääntöterän ruuvi	229703 (T25; 7,5 Nm)
Terän Ø D_c	250 mm
Kotelo	229765

Kokonaispituus L_{ges}	60 mm
Terien lkm Z	12
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	75 astetta
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229704
Kiinnitysruuvi	229703
Kasetti	229765