

**Tasojyrsin 75° MSRS, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 250/14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	224000 250/14
GTIN	4960664533145
Tuoteluokka	25P

Kuvaus**Malli:**

Jyrsinpää, jossa normaali ja tiheä hammasjako.

Käyttö:

Leikkaussyvytydet 12 mm:iin saakka ja korkeat syötöt tehokasta rouhintaa varten. Innovatiivisen kääntöteräurituksen ansiosta leikkauspainetta ja sitä myötä tärinää on pystytty vähentämään huomattavasti. Näin lastuamislevyyttä voidaan suurentaa ja lastuamismääriä nostaa huomattavasti.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	60 mm
Sopiva kääntöterä	SP.. 1806
Kääntöterän ruuvi	229703 (T25; 7,5 Nm)
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	12 mm
suurin ulko-Ø D_{max}	257 mm
Terän Ø D_c	250 mm
KiinnitysreiänØ	60 mm
Terien lkm Z	14

varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	75 astetta
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Tasojyrsein

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229703
----------------	--------