

**Kulmajyrsin 90° MEW, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 16/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225200 16/2
GTIN	4960664648061
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:****Taloudellisesti 4 terällä.****Tekninen kuvaus**

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	10 mm
Kääntöterän ruuvi	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Terän Ø D_c	16 mm
Sopiva kääntöterä	LOMU..
Kokonaispituus L_{ges}	100 mm
Ulkoneman pituus L_1	26 mm
Kääntöterienkoko	10
Varren Ø D_s h6	16 mm
Terien lkm Z	2
varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi

229713