

**SPMT 1806 EDSR-NB3T, PR1210, Tyyppi: GG****Tilaustiedot**

Tilausnumero	224029 GG
GTIN	4960664609154
Tuoteluokka	25A

Kuvaus**Malli:**

Eriyinen kääntöterämalli takaa pienemmän lastuamisvoiman ja paremman lastunmurron. Kaikki **Wiper-terillä** varustetut tyypit korkeisiin syöttöihin.

Käyttö:

NB2T / NB3T: Ihanteellinen **hakkaavaan lastuamiseen**, suureen leikkaustehoon ja korkeille syötöille.

Huomautus:

Jyrsimissä on mukana sama määrä mallien NB2- ja NB3-kääntöteriä. Noudata pitimen järjestysohjetta.

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 1 \times D$.

Käyttö: Rouhinta

Syöttö f_z / hammas: 0,06 - 0,25 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,06 - 0,25 mm
tyyppi	GG
ISO-koodi-kääntöterä	SPMT 1806 EDSR-NB3T

Laji	PR1210
Lastuava aine	KM
Käyttö	Rouhintä
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	180 m/min	K
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		