

**Garant****WOEX 06T304 E, HB7635, Tyyppi: INOX**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	232770 INOX
GTIN	4045197346698
Tuoteluokka	21E

## Kuvaus

**Sopii :**

GARANT kääntöterä-lyhytreikäpora nro 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Lastuamisstrategia: MTC

Syöttö f: 0,12 mm/kierr.

## Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,12 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 06T304 E
Laji	HB7635
Lastuava aine	KM
Lastuamisstrategia	MTC
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

## Käyttäjätiedot

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	275 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	275 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	215 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	80 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		