



Kulmajyrsin 90° MEW, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 16/2Lmm



Tilaustiedot

Tilausnumero	225200 16/2L
GTIN	4960664648054
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Malli:

Taloudellisesti 4 terällä. Ilman sisäjähdytystä.

Tekninen kuvaus

Kääntöterienkoko	10
Kääntöterän ruuvi	229713 (8IP; 1,2 Nm)
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	10 mm
Varren Ø D_s h6	12 mm
Terän Ø D_c	16 mm
Ulkoneman pituus L_1	23 mm
Kokonaispituus L_{ges}	100 mm
Sopiva kääntöterä	LOMU..
Terien lkm Z	2
varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi

229713