

Garant**WOEX 030204 E, HB7635, Tyyppi: INOX**

Tilaustiedot

Tilausnumero	232470 INOX
GTIN	4045197346421
Tuoteluokka	21E

Kuvaus

Sopii :

GARANT kääntöterä-lyhytreikäpora nro 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Lastuamisstrategia: MTC

Syöttö f: 0,06 mm/kierr.

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,06 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 030204 E
Laji	HB7635
Lastuava aine	KM
Lastuamisstrategia	MTC
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	275 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	275 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	215 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	80 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		