

Yale

Viputalja, pyöröteräsketju, Kantavuus: 0,5t



Tilaustiedot

Tilausnumero	086015 0,5
GTIN	4025092077675
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Laitteissa **teräslevyrunko**, erittäin kevyt, sarjavalmisteinen **ketjuvapautus**, **matala rakenne**, **kääntävä**, laakeroitu, taottu koukku. Monitoimilaite Yalehandy
Pienikokoinen laite (rakennekorkeus 282 mm).

Käyttö:

Monipuolinen yleislaite myös vaativiin olosuhteisiin.

Huomautus:

Kuormanpainejarru-periaatteen mukaisesti kuorma luo itse aksiaalisen jarrupaineen, joka on siten suhteessa kuorman painoon. Kuorma pysyy paikoillaan kaikissa asennoissa. Kuorman laskemista varten jarru- ja kuormamomentin välistä eroa pitää muuttaa. Kaikissa Yale-yleislaitteissa on tämä ominaisuus.

Automaattisesti toimiva **ketjuvapautus** mahdollistaa kuormaamattoman ketjun **nopean kiinnittämisen**, kuorman vaikutuksesta **kuormanpainojarru** sulkeutuu automaattisesti ja kuorma pysyy paikoillaan.

Liukukytkin (lisävaruste) estää liian painavan kuorman kuormaamisen ja lisää näin nostolaitteen käyttöikä.

Tekninen kuvaus

Rungon raaka-aine	teräs
vähimmäispituus hakojen välillä	282 mm
Ketjujen lukumäärä	1
Normaali nostokorkeus	1,5 m
Kantavuus tonneissa	0,5 t
Ketjun vapautus	kyllä
Kantavuus	500 kg
Paino	2,8 kg
Tuotetyyppi	Nostotalja/ketjunostin