

**EFFBE****Koneenaluskengät, korkeudensäätö, LM, Enimmäiskantokyky: 3000kg****Tilaustiedot**

Tilausnumero	086002 3000
GTIN	4045197349446
Tuoteluokka	08Y

**Kuvaus****Malli:**

Tärinänvaimennusjärjestelmä koneille. Värähtelyherkkien koneiden ja laitteiden erottaminen parantaa prosessivarmuutta ja -tarkkuutta. Käytetyt elastomeerit vaimentavat runkoääntä, värähtelyä ja iskuja ja takaavat hyvät työtulokset ja alhaisen melukuormituksen. Kaikki osat ovat helppoja asentaa ja vaaita.

Kompaktit elastomeeri-metalli-koneenaluskengät, keskellä olevalla säätöruuvilla säädettävät.

**Käyttö:**

Koneiden asettamiseen ilman kiinnittämistä lattiaan.

**Huomautus:**

Suureen kuormitukseen ja erikoistarkoituksiin on saatavana muita elementtejä tilauksesta. Ilmajousituslementtejä on saatavilla verkkokaupasta nrolla 086003 koot SLM1 – SLM12.

**Tekninen kuvaus**

Jyrsinkoneiden enimmäiskantokyky	1500 kg
Enimmäissäätöalue (korkeuden tasaus Ni)	20 mm
Kierre-Ø G	M16×1,5

Ruuvien pituus S	100 mm
Enimmäiskantokyky	3000 kg
Ø D	160 mm
suurin sallittu staattinen kuorma	4000 daN
Puristimien enimmäiskantokyky	2000 kg
Sorvaus- ja tasohiomakoneiden enimmäiskantokyky	1000 kg
Korkeus H	35 mm
Tuotetyyppi	Tärinää vaimentava koneenaluskenkä