

Garant**WOEX 06T304 S, HB7630, Tyyppi: ST1400**

Tilaustiedot

Tilausnumero	232710 ST1400
GTIN	4045197346636
Tuoteluokka	21E

Kuvaus

Sopii :

GARANT kääntöterä-lyhytreikäpora nro 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Lastuamisstrategia: MTC

Syöttö f: 0,12 mm/kierr.

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,12 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 06T304 S
Laji	HB7630
Lastuava aine	KM
Lastuamisstrategia	MTC
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	275 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	275 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	215 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	125 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	125 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	175 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		