

Yale

Lieriöpyöränostimet VS III, Kantavuus: 2t



Tilaustiedot

Tilausnumero	086020 2
GTIN	4025092079136
Tuoteluokka	08X

Kuvaus

Malli:

Jokainen lieriöpyöränostin testataan tehtaalla ylipainolla. Laitteiden mukana toimitetaan käyttöohje ja tarkastustodistus.

Täysteräs rakenne. Neula- ja kuulalaakerit kaikissa pyörivissä osissa. Automaattisesti toimiva kuormanpainojarru. 360° kääntyvä, taottu kuormakoukku.

Huomautus:

Kantokyvyt 20 tonniin asti, ketjuvarasto ja ylikuormavarmistus saatavana pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Ketjujen lukumäärä	2
Normaali nostokorkeus	3 m
Nostovoima nimelliskuormituksella	29 daN
Kantavuus tonneissa	2 t
Rungon raaka-aine	Täysteräs
Kantavuus	2000 kg

Paino	17,3 kg
Tuotetyyppi	Nostin