

**Kulmajyrsin 90° MEW, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 40/5Lmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225200 40/5L
GTIN	4960664648221
Tuoteluokka	250

**Kuvas****Malli:****Taloudellisesti 4 terällä.****Tekninen kuvaus**

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	10 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	150 mm
Kääntöterän ruuvi	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Sopiva kääntöterä	LOMU..
Ulkoneman pituus $L_1$	50 mm
Varren Ø $D_s$ h6	32 mm
Kääntöterienkoko	10
Terän Ø $D_c$	40 mm
Terien lkm Z	5
varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma $\kappa$	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi

229713