

Garant**OFMT 050405 timanttipinnoitettu, HB7810, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213361 ALU
GTIN	4045197555700
Tuoteluokka	21B

Kuvaus**Malli:**

Erittäin lujat kääntöterät ISO-standardimittojen mukaan tarkkuussinrattu ja hiottuja.

Hienorakeiset materiaalit - suuri sitkeys ja kulutuksenkestävyys.

tyyppi: ALUM.

Nirkon säde: 0,5 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,18 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,18 mm
tyyppi	ALUM.
Nirkon säde	0,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
ISO-koodi-kääntöterä	OFMT 050405
Laji	HB7810

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	1350 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	1350 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	950 m/min	N
Grafiitti, GFK, CFK	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		