

Garant**TwinCut-tasojyrsin 45° normaali jako, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 160/10mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 213415 160/10 |
| GTIN | 4045197605535 |
| Tuoteluokka | 210 |

Kuvaus**Malli:**

Alkaen Ø:sta 160 mm DIN 2079 -normin mukaisiin kiinnikkeisiin 4 lisäkiinnitysreiällä ja ilman sisäjäähdytystä.

Käyttö:

Kaksipuoliset 8-leikkuiset terät (ON.U) tai 4-leikkuiset terät (SN.U).

Varaosa:

Aluslevyruuvi nro 219899. Aluslevy nro 21 9897 (sopii molempiin kääntöterätyyppeihin).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Teriä ON.U ja SN.U ei voida sekoittaa.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Kääntöterä-ruuvisarja | 219898 (15IP; 3,8 Nm) |
| Terän Ø D _c | 160 mm |
| Aluslevy | 219897 |

| | |
|---|-------------|
| suurin ulko- \varnothing D_{max} ON.U-terille | 171,8 mm |
| kokonaispituus L_{ges} SN.U-terille | 63 mm |
| Aluslevyn kiinnitysruuvi | 219899 |
| kokonaispituus L_{ges} ON.U-terille | 61,3 mm |
| Kiinnitysreiän \varnothing | 40 mm |
| Sopiva kääntöterä | SN.U |
| Sopiva kääntöterä | ON.U |
| suurin ulko- \varnothing D_{max} SN.U-terille | 175,2 mm |
| Terien lkm Z | 10 |
| Sarja | TwinCut |
| varren malli | reiällä |
| Asetuskulma κ | 45 astetta |
| Terien jako | epätasainen |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Työkalun vaihto | PowerCard |
| Tuotetyyppi | Tasojyrsin |

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| Aluslevy | 219897 |
| PrecisionBit Torx Plus [®] -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus [®] -profiili 15IP | 674252 15IP |
| Kiinnitysruuvi | 219899 |
| Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa | 219898 |
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm | 211750 3,8 |