

**Kulmajyrsin 90° MEW, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 25/2mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	225200 25/2
GTIN	4960664648252
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:****Taloudellisesti 4 terällä.****Tekninen kuvaus**

Kääntöterienkoko	15
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	15 mm
Varren Ø D_s h6	25 mm
Terän Ø D_c	25 mm
Sopiva kääntöterä	LOMU..
Kääntöterän ruuvi	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Ulkoneman pituus L_1	32 mm
Kokonaispituus L_{ges}	120 mm
Terien lkm Z	2
varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi

229714